



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL/10

Deze TL-D-lamp maakt kleuren op een natuurlijke manier rijk, diep en sterk. Dus zeer geschikt voor toepassingen die een hoog niveau van kleurherkenning vereisen: eerste hulp- en behandelkamers in ziekenhuizen, drukkerijen, juweliers, tandartsen, kappers, musea en winkels

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	940 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	4.600 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	76,9 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	91
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	58,5 W

Lampstroom (nom.)	0,670 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	68 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10
Volledige productnaam	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL/10
Full EOC	871150088869325

MASTER TL-D 90 De Luxe

Bestelcode	88869325
Materiaalnr. (12NC)	928045094081
Lokale code	TLDDDELUXE58W940
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500888693


Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8711500888709

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10

Levensduur




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10

