



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL/10

Deze TL-D-lamp maakt kleuren op een natuurlijke manier rijk, diep en sterk. Dus zeer geschikt voor toepassingen die een hoog niveau van kleurherkenning vereisen: eerste hulp- en behandelkamers in ziekenhuizen, drukkerijen, juweliers, tandartsen, kappers, musea en winkels

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	89 %
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	33 %
LSF 20kh vlg specs,12h-cycl	2 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	940 [CCT of 4000K]
Lichtstroom (nom.)	4600 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	4600 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	380
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	380

Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	78,6 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	91
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	96 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	95 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	94 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	93 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	91 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	90 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	58,5 W
Lampstroom (nom.)	0,670 A

Temperatuur

Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
---------------------------	-------

MASTER TL-D 90 De Luxe

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	2 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	68 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871150088869325
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10

EAN/UPC - Product	8711500888693
Bestelcode	88869325
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	928045094081
Netto gewicht (per stuk)	167,000 g
ILCOS Code	FD-58/38/1A-E-G13

Maatschets




TL-D De Luxe 58W/940

Product

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10

Fotometrische gegevens



LDPB_TL-D9Hlm_940-Spectral power distribution B/W

LDPO_TL-D9Hlm_940-Spectral power distribution Colour

MASTER TL-D 90 De Luxe

Levensduur



LDLE_TL-D9Hm_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9Hm_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9Hm_0001-Lumen maintenance diagram

