



# MASTER TL-D 90 De Luxe

## MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL/10

Denna TL-D-ljuskälla ger färgerna ett rikt, djupt och livfullt utseende på ett naturligt sätt. Den lämpar sig därför mycket väl för användningsområden där god färgigenkänning behövs: akut- och behandlingsrum på sjukhus, tryckerirum, juvelerare, tandläkare, frisörer, museum och butiker

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

| Allmän information                |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Socket                            | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Livslängd vid 50 % bortfall (nom) | 15 000 h                        |
| Ljusteknik                        |                                 |
| Färgkod                           | 940 [CCT of 4000K]              |
| Ljusflöde                         | 4 600 lm                        |
| Färgbeteckning                    | Kallvit (CW)                    |
| Kromaticitetskoordinat X (nom)    | 0,38                            |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom)    | 0,38                            |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)   | 4000 K                          |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)      | 76,9 lm/W                       |
| Färgåtergivningsindex             | 91                              |
| Drift och elektricitet            |                                 |
| Effektförbrukning                 | 58,5 W                          |

| Lampström (nom)                 | 0,670 A                               |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Styrenheter och dimring         |                                       |
| Dimbar                          | Ja                                    |
| Mekanik och armaturhus          |                                       |
| Lampform                        | T8 [26 mm (T8)]                       |
| Användning och godkännande      |                                       |
| Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)   | 1,7 mg                                |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 68 kWh                                |
| Produktdata                     |                                       |
| Beställningsproduktnamn         | MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10 |
| Fullständigt produktnamn        | MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL/10 |
| Full EOC                        | 871150088869325                       |

# MASTER TL-D 90 De Luxe

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Beskrivning av lokal kod            | 8343973      |
| Beställningsnummer                  | 88869325     |
| Materialnummer (12NC)               | 928045094081 |
| Lokal kod                           | 8343973      |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1            |


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8711500888693 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 10            |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8711500888709 |

## Måttskiss




| Product                                  | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D 90 De Luxe<br>58W/940 SLV/10 | 28 mm   | 1 500,0 mm | 1 507,1 mm | 1 504,7 mm | 1 514,2 mm |

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10

## Livslängd




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10

# MASTER TL-D 90 De Luxe

## Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10

