



MASTER TL-D 90 De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 1SL/10

Tyto TL-D zářivky poskytují bohaté, syté a vysoce kvalitní přirozené barvy. Jsou proto vhodné pro použití v oblastech s vysokými nároky na rozlišení barev: prostory první pomoci a ošetrovny v nemocnicích, polygrafické provozy, klenotnictví, zubní ordinace, kadeřnictví, muzea a obchody

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h
Světelně technické	
Kód barvy	952
Světelný tok	4 550 lm
Barevné konstrukce	Denní
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,34
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,351
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	5200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76,1 lm/W
Index podání barev (CRI)	92


Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	59,8 W
Proud zdroje (jmen.)	0,670 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	60 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423530

MASTER TL-D 90 De Luxe

Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10
Celý název výrobku	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 1SL/10
Full EOC	871150088871625
Objednací kód	88871625
Číslo materiálu (12NC)	928045095081


Místní kód	TLD5895
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500888716
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8711500888723

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10


MASTER TL-D 90 De Luxe

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10

