



MASTER TL-D 90 De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 1SL/10

Tämän TL-D-lampun ansiosta värit ovat luonnollisia ja ne näyttävät syviltä ja korostetuilta. Sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan korkealaatuista värintoistoa: ensiapu- ja toimenpidehuoneet, painotalot, jalokiviliikkeet, hammaslääkärin vastaanotto, kampaamot, museot ja myymälät.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	952
Valovirta	4 550 lm
Värimerkki	Päivänvalo
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,34
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,351
Vastaava värlämpötila (nim.)	5200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	76,1 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	92

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	59,8 W
Lampun virta (nim.)	0,670 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T8 [26 mm (T8)]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	60 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423530


MASTER TL-D 90 De Luxe

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10
Koko tuotenimi	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 1SL/10
Full EOC	871150088871625
Paikallisen koodin kuvaus	4926535
Tilauuskoodi	88871625
Tuotekoodi (12NC)	928045095081

Mittapiirros



Valonjakotiedot





Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10

Paikallinen koodi	4926535
SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500888716
SAP-osoittaja - pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC - laatikko	8711500888723

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm


MASTER TL-D 90 De Luxe

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10

