



MASTER TL-D 90 De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 1SL/10

Tyto TL-D zářivky poskytují bohaté, syté a vysoce kvalitní přirozené barvy. Jsou proto vhodné pro použití v oblastech s vysokými nároky na rozlišení barev: prostory první pomoci a ošetrovny v nemocnicích, polygrafické provozy, klenotnictví, zubní ordinace, kadeřnictví, muzea a obchody

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	93	
Referenční měření toku	Sphere	Provozní a elektrické	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h	Spotřeba energie	59,8 W
Světelné technické		Proud zdroje (jmen.)	0,670 A
Kód barvy	965 [CCT of 6500K]	Řízení a stmívání	
Světelný tok	4 550 lm	Stmívatelné	Ano
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Mechanické a materiály	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,313	Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,337	Certifikace a použití	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K	Třída energetické účinnosti	G
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76,1 lm/W	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
		Spotřeba energie kWh/1000 h	60 kWh

MASTER TL-D 90 De Luxe

Registrační číslo databáze EPREL	423531
Označení a balení	
Objednávací název produktu	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10
Celý název výrobku	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 1SL/10
Full EOC	871150088873025
Objednávací kód	88873025


Číslo materiálu (12NC)	928045096581
Místní kód	TLD58965
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500888730
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8711500888747

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10


MASTER TL-D 90 De Luxe

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10

