



MASTER TL-D 90 De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 1SL/10

Esta lámpara TL-D hace que los colores se vean sugerentes, intensos y mejorados de forma natural. Así pues es muy adecuada para aplicaciones en las que se necesita un elevado reconocimiento del color: salas de tratamiento y primeros auxilios en hospitales, salas de impresión, joyerías, dentistas, peluquerías, museos y tiendas

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	965 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	4.550 lm
Designación de color	Luz natural fría
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,313
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,337
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	76,1 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	93


Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	59,8 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,670 A
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T8 [26 mm (T8)]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consumo energético kWh/1000 h	60 kWh

MASTER TL-D 90 De Luxe

Número de registro EPREL	423531
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10
Nombre completo del producto	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 1SLV/10
Full EOC	871150088873025


Código de pedido	88873025
Código 12NC	928045096581
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500888730
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8711500888747

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10


MASTER TL-D 90 De Luxe

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10

