



# MASTER TL-D 90 Graphica



## MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 1SL/10

Tyto TL-D zářivky mají vynikající podání barev, které z nich činí světelný zdroj vhodný pro grafický a polygrafický průmysl, kde se hodí při kontrole kvality tištěných materiálů.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu


| Obecné informace                             |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Patice krytky                                | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]        |
| Referenční měření toku                       | Sphere                                 |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.)             | 8 000 h                                |
| Světelně technické                           |                                        |
| Kód barvy                                    | 952                                    |
| Světelný tok                                 | 3 640 lm                               |
| Barevné konstrukce                           | Denní                                  |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,34                                   |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,351                                  |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti    | 5200 K                                 |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                   | 61,1 lm/W                              |
| Index podání barev (CRI)                     | 97                                     |
| Provozní a elektrické                        |                                        |
| Spotřeba energie                             | 59,6 W                                 |
| Proud zdroje (jmen.)                         | 0,670 A                                |
| Řízení a stmívání                            |                                        |
| Stmívatelné                                  | Ano                                    |
| Mechanické a materiály                       |                                        |
| Tvar žárovky                                 | T8 [26 mm (T8)]                        |
| Certifikace a použití                        |                                        |
| Třída energetické účinnosti                  | G                                      |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)                     | 1,7 mg                                 |
| Spotřeba energie kWh/1000 h                  | 60 kWh                                 |
| Registrační číslo databáze EPREL             | 423532                                 |
| Označení a balení                            |                                        |
| Objednací název produktu                     | MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10 |

## MASTER TL-D 90 Graphica

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Celý název výrobku     | MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 |
|                        | 1SL/10                          |
| Full EOC               | 871150088875425                 |
| Objednací kód          | 88875425                        |
| Číslo materiálu (12NC) | 928045295081                    |
| Místní kód             | TLD58950GRAPH                   |


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Číslování SAP – počet v balení   | 1             |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8711500888754 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10            |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8711500888761 |

### Rozměrové výkresy




| Product                                | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|----------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10 | 28 mm   | 1 500,0 mm | 1 507,1 mm | 1 504,7 mm | 1 514,2 mm |

### Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10

### Životnost




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10

## MASTER TL-D 90 Graphica

### Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10

