



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 1SL/10

Questa lampada TL-D offre un'eccellente resa dei colori, che la rende molto adatta al settore della grafica e della stampa per il controllo della qualità del materiale stampato.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Corrente lampada (Nom)	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,670 A
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Controlli e dimmerazione	
Vita al 50% di guasti (Nom)	8.000 ore	Dimmerabile	SI
Dati tecnici di illuminazione		Meccanica e corpo	
Codice colore	952	Forma lampadina	T8
Flusso luminoso	3.640 lm	Approvazione e applicazione	
Designazione colore	Daylight	Classe di efficienza energetica	G
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,34	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,7 mg
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,351	Consumo energetico kWh/1000 h	60 kWh
Temperatura del colore correlata	5200 K	Numero di registrazione EPREL	423532
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	61,1 lm/W	Dati del prodotto	
Indice di resa cromatica (CRI)	97	Nome prodotto ordine	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10
Funzionamento e parte elettrica			
Consumo energetico	59,6 W		

MASTER TL-D 90 Graphica

Nome completo prodotto	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 1SL/10
Full EOC	871150088875425
Descrizione codice locale	5895GRA
Codice d'ordine	88875425
Codice materiale (12NC)	928045295081
Codice locale	5895GRA


Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500888754
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8711500888761

Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10

Durata




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10

