



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 1SL/10

Esta lâmpada TL-D tem uma excelente composição de cores, o que a torna muito adequada para a indústria gráfica e de impressão para verificação da qualidade do material impresso.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Corrente de lâmpada (Nom.)	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0,670 A	
Referência de medição de fluxo	Sphere	Controlos e regulação	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	8.000 h	Regulável	Sim
Caraterísticas técnicas da luz		Características mecânicas e compartimento	
Código da cor	952	Formato da lâmpada	T8
Fluxo Luminoso	3.640 lm	Aprovação e aplicação	
Designação da cor	Luz natural	Classe de Eficiência Energética	G
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,34	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,7 mg
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,351	Consumo de energia kWh/1000 h	60 kWh
Temperatura de cor correlacionada	5200 K	Número de registo EPREL	423532
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	61,1 lm/W	Dados do produto	
Color rendering index (CRI)	97	Nome de produto da encomenda	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10
Funcionamento e caraterísticas elétricas			
Consumo de Energia	59,6 W		

MASTER TL-D 90 Graphica

Nome do produto completo	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 1SL/10
Código do produto completo	871150088875425
Código de encomenda	88875425
N.º material (12NC)	928045295081
Numerador – Quantidade por embalagem	1


EAN/UPC - Produto/caixa	8711500888754
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8711500888761

Desenho dimensional




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10

