



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10

Tämä TL-D-lamppu tarjoaa erinomaisen värintoiston, joten se sopi hyvin graafiselle ja painoalalle, kun painetun materiaalin laadun seuranta on tärkeää.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	8 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	965 [CCT of 6500K]
Valovirta	3 625 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,313
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,337
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	60,8 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	97

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	59,6 W

Lampun virta (nim.)	0,670 A
---------------------	---------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampan muoto	T8 [26 mm (T8)]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	60 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423533


Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965
	SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Koko tuotenimi	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10
Full EOC	871150088877825
Paikallisen koodin kuvaus	4926546
Tilauuskoodi	88877825
Tuotekoodi (12NC)	928045296581
Paikallinen koodi	4926546


SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500888778
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500888785

Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

