



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10

Deze TL-D-lamp heeft een uitstekende kleurweergave, wat hem zeer geschikt maakt voor het controleren van de kwaliteit van gedrukt materiaal in de grafische en drukwerkindustrie.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	8.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	965 [CCT of 6500K]
Lichtstroom	3.625 lm
Kleuraanduiding	Koel daglicht
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,313
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,337
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	60,8 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	97
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	59,6 W


Lampstroom (nom.)	0,670 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	60 kWh
EPREL-registratienummer	423533
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10
Volledige productnaam	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Full EOC	871150088877825
Bestelcode	88877825
Materiaaln. (12NC)	928045296581
Lokale code	TLDGRAPHC58W965
Numerator - Aantal per pak	1


EAN/UPC - product/behuizing	8711500888778
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8711500888785

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

Levensduur




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

