



Eletrocutores para insetos BL

Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	13.000 h
Vida útil (Nom.)	9.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	10
Designação da cor	Actinic
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	222
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	210
Depreciação UV às 2000 h	8 %
Depreciação UV às 5000 h	12 %

Depreciação UV às 8000 h	16 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	18 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,36 A
Tensão (Nom.)	59 V
Tensão (Nom.)	59 V
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T26 [T 26 mm]


Eletrócutores para insetos BL

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	5,0 mg
UV	
Radiação UV-A 100 h (IEC)	5,0 W
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
Nome do produto completo	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25


Código do produto completo	871150026325440
Código de encomenda	26325440
N.º material (12NC)	928048001003
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500263254
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8711500263261

Desenho dimensional

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

