



Actinic BL

Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

Трубчатые ртутные люминесцентные лампы низкого давления

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Reprography (R)
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13000 h
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h

Технические характеристики освещения

Код цвета	10
Обозначение цвета	Actinic
Координата цветности X (ном.)	222
Координата цветности Y (ном.)	210
Снижение светового потока после 500 ч	8 %
Снижение светового потока после 500 ч	12 %
Снижение светового потока после 500 ч	16 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	18 W
Ток лампы (ном.)	0,36 A
Напряжение (ном.)	59 V

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	5,0 mg

УФ-излучение	
УФ-В/УФ-А (МЭК)	0,2 %
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	5,0 W

Данные об изделии


Полный код продукта	871150026325440
Название продукта для заказа	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
EAN/UPC — продукт	8711500263254
Код заказа	928048001003
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928048001003
Вес нетто (шт.)	71,000 g

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Actinic BL


Чертеж размеров




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D 18W/10

Фотометрические данные



Цвет излучения /10



Цвет излучения /10

