



# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

## Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

Lysrör med diameter på 38, 26 respektive 16mm Finns även med en skyddande "silikonstrumpa" (Secura)

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Användningsområde	Reprografi (R)
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	13000 h
Livslängd (nom)	9000 h

### Ljusteknik

Färgkod	10
Färgbeteckning	Aktiniskt blå
Kromaticitetskoordinat X (nom)	222
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	210
UV-nedgång efter 2 000 tim	8 %
Ljusnedgång efter 500 timmar	12 %
UV-nedgång efter 8 000 tim	16 %

### Drift och elektricitet

Power (Rated) (Nom)	18 W
Lampström (nom)	0,36 A
Spänning (nom)	59 V

### Varning och Säkerhet


Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	5,0 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
UV-A-strålning 100 tim (IEC)	5,0 W

### Produktdata

Fullständig produktkod	871150026325440
Beställningsproduktnamn	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
EAN/UPC – Produkt	8711500263254
Beställningsnummer	26325440
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	928048001003
Nettovikt (stycke)	71,000 g

# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)


## Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

## TL-D 18W/10

## Fotometriska data



XDPB\_XUBTLD\_10-Spectral power distribution B/W



Ljutfärg /10

