

# TL-D Colored

## TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25

Denna TL-D-ljuskälla (rördiameter 26 mm) hjälper till att skapa särskilda effekter och stämningar eller skapa uppmärksamhet med hjälp av rött, grönt, blått och gult ljus. Förutom de specifika färgerna är det också möjligt att blanda färgerna för att skapa vitt ljus med högt ljusflöde. Användningsområden inkluderar butiker och visningslokaler, barer och restauranger, demonstrationsutrymmen, skyltbelysning och underhållningsbutiker.

### Produktdata


Allmän information	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	12000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
Ljusteknik	
Färgkod	160
Ljusflöde (nom)	700 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	700 lm
Färgbeteckning	Yellow
LLMF 2 000 tim specificerat	85 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Lampström (nom)	0.360 A
Spänning (nom)	59 V
Temperatur	
Temperatur (nom)	25 °C

### Varning och Säkerhet

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	B
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	13,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	23 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150072687240
Beställningsproduktnamn	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25
EAN/UPC – Produkt	8711500726872
Beställningsnummer	72687240
E-nummer	8344002
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	928048001605
Nettovikt (stycke)	71,000 g

## TL-D Colored



### Måttskiss



TL-D 18W/160 Yellow

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
Yellow 1SL/25					

### Fotometriska data



Ljussfärg /160 TL-D

