



TL-D Colored

TL-D Colored 18W Green 1SL/25

Denna TL-D-ljuskälla (rördiameter 26 mm) hjälper till att skapa särskilda effekter och stämningar eller skapa uppmärksamhet med hjälp av rött, grönt, blått och gult ljus. Förutom de specifika färgerna är det också möjligt att blanda färgerna för att skapa vitt ljus med högt ljusflöde. Användningsområden inkluderar butiker och visningslokaler, barer och restauranger, demonstrationsutrymmen, skyltbelysning och underhållningsbutiker.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	12000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	20000 h
Ljusteknik	
Färgkod	170
Ljusflöde (nom)	1800 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1800 lm
Färgbeteckning	Grön (G)
LLMF 2 000 tim specificerat	90 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Lampström (nom)	0,360 A
Spänning (nom)	59 V
Temperatur	
Temperatur (nom)	25 °C


Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,7 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	22 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150064298140
Beställningsproduktnamn	TL-D Colored 18W Green 1SL/25
EAN/UPC – Produkt	8711500642981
Beställningsnummer	64298140
E-nummer	8344004
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	928048001705
Nettovikt (stycke)	71,000 g

TL-D Colored

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om det skulle inträffa rekommenderar vi att vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna handskar. Lägg delarna i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem till närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


Måttskiss



TL-D 18W/170 Green

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
Green 1SL/25					

Fotometriska data



TL-DCOL 170

