



TL-D Colored

TL-D Colored 18W Blue 1SL/25

Zářivky TL-D (průměr trubice 26 mm) pomáhají vytvářet speciální efekty a atmosféru a přilákat pozornost využitím červeného, zeleného, modrého a žlutého světla. Kromě použití konkrétních barev je také možné jejich smícháním vytvořit bílé světlo. Tyto světelné zdroje nabízejí díky použití základních luminoforů vysoký světelný tok. Mezi oblasti použití patří obchody a výstavní prostory, bary a restaurace, předváděcí plochy, reklamní osvětlení a obchody se zábavním zbožím.


Údaje o produktu

General Information		Controls and Dimming	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Regulovatelné	Ano
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h	Approval and Application	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	Štítek energetické účinnosti (EEL)	C
Light Technical		Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	13,0 mg
Kód barvy	180	Spotřeba energie kWh/1000 h	23 kWh
Světelný tok (jmen.)	400 lm	Product Data	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	400 lm	Úplný kód výrobku	871150072690240
Barevné konstrukce	Modrá (B)	Objednávací název produktu	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25
zz systému 2000h jmen.	85 %	EAN/UPC – výrobek	8711500726902
Operating and Electrical		Objednávací kód	72690240
Power (Rated) (Nom)	18.0 W	Local Code	TLD1818
Proud zdroje (jmen.)	0,360 A	Číslování – počet v balení	1
Napětí (jmen.)	59 V	Číslování – balení v krabici	25
Temperature		Materiál č. (12NC)	928048001805
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C	Celková hmotnost (kus)	71,000 g

Varování a bezpečnost

TL-D Colored



Rozměrové výkresy



TL-D 18W/180 Blue

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Fotometrické údaje



Barva světla TL-D /180

