



MASTER TL-D Food (potraviny)

MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25

Zářivky TL-D Food propůjčují čerstvý a chutný vzhled masu a pekařským výrobkům. Lze je používat pro osvětlení jídla v řeznictvích, pekařstvích, supermarketech apod.


Údaje o produktu

General Information		Approval and Application	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,0 mg
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h	Spotřeba energie kWh/1000 h	23 kWh
Light Technical		Product Data	
Kód barvy	79	Úplný kód výrobku	871150070621840
Světelný tok (jmen.)	740 lm	Objednávací název produktu	MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25
Barevné konstrukce	Potraviny	EAN/UPC – výrobek	8711500706218
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	90 %	Objednávací kód	70621840
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	85 %	Local Code	TLD1879
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3800 K	Číslování – počet v balení	1
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	41 lm/W	Číslování – balení v krabici	25
Index barevného podání (jmen.)	74	Materiál č. (12NC)	928048002043
Operating and Electrical		Celková hmotnost (kus)	71,000 g
Power (Rated) (Nom)	18,0 W	ILCOS Code	FD-18/38/2A-E-G13
Proud zdroje (jmen.)	0,360 A		
Napětí (jmen.)	59 V		
Controls and Dimming			
Regulovatelné	Ano		

MASTER TL-D Food (potravin)

Varování a bezpečnost

Rozměrové výkresy





Product

MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25

TL-D Food 18W/79



Fotometrické údaje



Barva světla /79

Barva světla /79

Životnost



LDLE_TL-DFOOD_0002-Life expectancy diagram

MASTER TL-D Food (potravin)

Životnost

