



Синий (/52) TL/TL-D

TL-D 18W/52

Лампы серии Medical Therapy Jaundice PL-L излучают свет в диапазоне 400–500 нм. Лампы Philips TL/TL-D/52 не имеют излучения в коротковолновом UVB-диапазоне. Таким образом, линейка продуктов Philips Medical Therapy Jaundice PL-L идеально подходит для использования в системе фототерапии для новорожденных, страдающих гипербилирубинемией (неонатальной желтухой) и синдромом Криглера-Наджара (ЦНС). Это высокоэффективное фототерапевтическое свечение устранило необходимость переливания крови почти у всех детей с желтухой. Примечание: UVB-лампы Philips HE зарегистрированы агентством FDA в качестве медицинских устройств, поскольку данная линейка продуктов HE предназначена для коммерческого распространения.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос. ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13 000 часов
Срок эксплуатации (ном.)	2 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	52
Светоотдача	395 лм
Координата цветности X (ном.)	157

Координата цветности Y (ном.)	75
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	18 В
Ток лампы (ном.)	0,36 А
Напряжение (ном.)	59 Вт
Напряжение (ном.)	59 Вт

Синий (/52) TL/TL-D

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T26 [T 26 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	13,0 mg
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TL-D 18W/52

Полное название продукта	TL-D 18W/52
Полный код продукта	872790083485700
Код заказа	928048005211
Материал № (12NC)	928048005211
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900834857
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8727900834864

Чертеж размеров

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/52	28 мм	589,8 мм	596,9 мм	594,5 мм	604 мм

