



TL-D Standard Colour

TL-D 18W/54-765 1SL/25

Zářivky TL-D Standard (průměr trubice 26 mm) vytvářejí světelnou atmosféru od teple bílého až po studené denní světlo. Zářivky se střední účinností a barevným podáním.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


| Obecné informace | | Řízení a stmívání | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Patice krytky | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Stmívatelné | Ano |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.) | 13 000 h | | |
| Světelně technické | | Mechanické a materiály | |
| Kód barvy | 54-765 | Tvar žárovky | T8 [26 mm (T8)] |
| Světelný tok | 1 050 lm | | |
| Barevné konstrukce | Studené denní světlo | Certifikace a použití | |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti | 6200 K | Obsah rtuti (Hg) (jmen.) | 5,0 mg |
| Index podání barev (CRI) | 72 | Spotřeba energie kWh/1000 h | 22 kWh |
| Provozní a elektrické | | Označení a balení | |
| Spotřeba energie | 18,0 W | Objednávací název produktu | TL-D 18W/54-765 1SL/25 |
| Proud zdroje (jmen.) | 0,360 A | Celý název výrobku | TL-D 18W/54-765 1SL/25 |
| Napětí (jmen.) | 59 V | Full EOC | 871150095043740 |
| Napětí (jmen.) | 59 V | Objednávací kód | 95043740 |
| | | Číslo materiálu (12NC) | 928048005422 |
| | | Číslování SAP – počet v balení | 1 |
| | | EAN/UPC – výrobek/pouzdro | 8711500950437 |
| | | Číslování SAP – balení v krabici | 25 |

TL-D Standard Colour

Pouzdro – EAN/UPC

8711500950444

Rozměrové výkresy





| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| TL-D 18W/54-765 1SL/25 | 28 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm |

Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - TL-D 18W/54-765 1SL/25

Životnost




Life Expectancy Diagram - TL-D 18W/54-765 1SL/25

Life Expectancy Diagram - TL-D 18W/54-765 1SL/25

TL-D Standard Colour

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 18W/54-765 1SL/25

