



TL-D Blacklight Blue

TL-D 18W BLB 1SL/25

TL-D/08 Blacklight Blue — это ртутные люминесцентные лампы низкого давления с внутренним люминесцентным покрытием. Они используют внутреннее люминесцентное покрытие, испускающее длинноволновое ультрафиолетовое излучение для создания люминесценции.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13 000 часов
Срок эксплуатации (ном.)	5 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	108 [08 lead free glass]
Обозначение цвета	Blacklight Blue
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	18 В
Ток лампы (ном.)	0,36 А
Напряжение (ном.)	59 Вт
Напряжение (ном.)	59 Вт
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T26 [Т 26 мм]

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	5,0 mg
УФ-излучение	
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	3,9 В
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TL-D 18W BLB 1SL/25
Полное название продукта	TL-D 18W BLB 1SL/25
Полный код продукта	871150095111340
Код заказа	928048010805
Материал № (12NC)	928048010805
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500951113
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8711500951120


TL-D Blacklight Blue

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - TL-D 18W BLB 1SL/25

