



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hauptanwendungsgebiet	Insect traps
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	13000 h
Nutzlebensdauer (Nom)	9000 h

Lichttechnische Daten	
Farbcode	10
Lichtfarbe	Actinic
Farbkoordinate X (Nom)	220
Farbkoordinate Y (Nom)	200
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	20 %
Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	30 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	18 W
Lampenstrom (Nom)	0,36 A
Spannung (Nom)	59 V

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Quecksilbergehalt (Nom)	5,0 mg

UV-Beständigkeit	
UV-A/UV-B (IEC)	0,2 %
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	4,5 W

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	872790085383400
Bestell-Produktname	Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8727900853834
Bestellcode	85383400
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	25
Material-Nr. (12NC)	928048201003
Nettogewicht (Einzelteil)	127,500 g

Hinweise


Actinic BL TL-D(K) Secura

Abmessungsskizzen


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D 18W/10 SECU

Photometrische Daten



XDPB_XUBTLD_10-Spectral power distribution B/W



Lichtfarbe /10

