



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Μείωση UV στις 5000 ώρες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	30 %	
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	13.000 h	Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Οφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	9.000 h	Κατανάλωση ενέργειας	18 W
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,36 A
Κωδικός χρώματος	10	Τάση (ονομ.)	59 V
Ανάθεση χρωμάτων	Actinic	Τάση (ονομ.)	59 V
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	220	Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	200	Σχήμα λαμπτήρα	T26 [T 26 mm]
Μείωση UV στις 2000 ώρες	20 %		

Actinic BL TL-D(K) Secura

Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	5,0 mg
UV	
Ακτινοβολία UV-A 100 ώρες (IEC)	4,5 W
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
Πλήρες όνομα προϊόντος	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
Full EOC	872790085383400


Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TL-D18W/10SEC
Κωδικός παραγγελίας	85383400
Αρ. υλικού (12NC)	928048201003
Τοπικός κωδικός	TL-D18W/10SEC
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900853834
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώπο	8727900853841

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

