



# Eletrocutores para insetos Secura

## Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Com um espectro otimizado que corresponde à sensibilidade ocular da mosca doméstica, as lâmpadas Actinic BL TL-D(K) Secura são perfeitas para atrair insectos. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. Além disso, apresentam uma manga especial "Secura" que mantém todos os vidros e os componentes da lâmpada unidos em caso de quebra acidental. Isto elimina o risco de pedaços de vidro caírem sobre áreas de preparação de alimentos, por exemplo. Devido a esta característica, cumpre os rigorosos requisitos HACCP. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto


Informações gerais		Depreciação UV às 5000 h	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		30 %
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	13.000 h	Funcionamento e características elétricas	
Vida útil (Nom.)	9.000 h	Consumo de Energia	18 W
Caraterísticas técnicas da luz		Corrente de lâmpada (Nom.)	0,36 A
Código da cor	10	Tensão (Nom.)	59 V
Designação da cor	Actinic	Tensão (Nom.)	59 V
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	220	Características mecânicas e compartimento	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	200	Formato da lâmpada	T26 [T 26 mm]
Depreciação UV às 2000 h	20 %		

# Eletrócutores para insetos Secura

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	5,0 mg
UV	
Radiação UV-A 100 h (IEC)	4,5 W
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
Nome do produto completo	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25


Código do produto completo	872790085383400
Código de encomenda	85383400
N.º material (12NC)	928048201003
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900853834
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8727900853841

## Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

## Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

