



# Actinic BL TL-D(K) Secura

## Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Лампы Actinic BL TL-D(K) Secura имеют диапазон излучения, который полностью совпадает с диапазоном чувствительности зрения у комнатных мух. Таким образом, они идеально подходят для инсектицидных установок. Они практически не излучают свет в UV-B диапазоне, что гарантирует полную безопасность. Кроме того, эти лампы обладают специальным защитным покрытием "Secura", которое уберегает стекло и элементы лампы от выпадения при случайном разбивании. Таким образом обеспечивается защита от попадания осколков стекла на пищевые продукты. Именно поэтому такие лампы соответствуют строгим требованиям HACCP. Более того, благодаря рекордно низкому содержанию ртути и полному отсутствию свинца эти лампы — лучший выбор с точки зрения защиты окружающей среды.

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13 000 часов
Срок эксплуатации (ном.)	9 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	10
Обозначение цвета	Actinic
Координата цветности X (ном.)	220
Координата цветности Y (ном.)	200

Снижение УФ-потока после 2000 ч	20 %
Снижение УФ-потока после 5000 ч	30 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	18 В
Ток лампы (ном.)	0,36 А
Напряжение (ном.)	59 Вт
Напряжение (ном.)	59 Вт

# Actinic BL TL-D(K) Secura

## Механические компоненты и корпус

Форма колбы T26 [T 26 мм]

## Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (ном.) 5,0 mg

## УФ-излучение

Излучение УФ-А 100 ч (МЭК) 4,5 В

## Данные об изделии

Название продукта для заказа Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Полное название продукта Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Полный код продукта 872790085383400

Код заказа 928048201003

Материал № (12NC) 928048201003


Нумератор — количество на упаковку 1

EAN/UPC — продукт/короб 8727900853834

Нумератор — упаковок на внешний короб 25


EAN/UPC — короб 8727900853841

## Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 мм	589,8 мм	596,9 мм	594,5 мм	604 мм

## Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

## Actinic BL TL-D(K) Secura



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2023, Апрель 14 - Данные для изменения