



# TL-D Colored

## TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

Zářivky TL-D (průměr trubice 26 mm) pomáhají vytvářet speciální efekty a atmosféru a přilákat pozornost využitím červeného, zeleného, modrého a žlutého světla. Kromě použití konkrétních barev je také možné jejich smícháním vytvořit bílé světlo. Tyto světelné zdroje nabízejí díky použití základních luminoforů vysoký světelný tok. Mezi oblasti použití patří obchody a výstavní prostory, bary a restaurace, předváděcí plochy, reklamní osvětlení a obchody se zábavním zbožím.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu


| Obecné informace                 |                                 | Řízení a stmívání           |                              |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Patice krytky                    | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Stmívatelné                 | Ano                          |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.) | 15 000 h                        | Mechanické a materiály      |                              |
| Světelně technické               |                                 | Tvar žárovky                | T8                           |
| Kód barvy                        | 180                             | Certifikace a použití       |                              |
| Světelný tok                     | 960 lm                          | Obsah rtuti (Hg) (jmen.)    | 13,0 mg                      |
| Barevné konstrukce               | Modrá (B)                       | Spotřeba energie kWh/1000 h | 45 kWh                       |
| Provozní a elektrické            |                                 | Označení a balení           |                              |
| Spotřeba energie                 | 36,0 W                          | Objednávací název produktu  | TL-D Colored 36W Blue 1SL/25 |
| Proud zdroje (jmen.)             | 0,440 A                         | Celý název výrobku          | TL-D Colored 36W Blue 1SL/25 |
| Napětí (jmen.)                   | 103 V                           | Full EOC                    | 871150072754140              |
| Napětí (jmen.)                   | 103 V                           | Objednávací kód             | 72754140                     |
|                                  |                                 | Číslo materiálu (12NC)      | 928048501805                 |

## TL-D Colored

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Místní kód                       | TLD3618       |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1             |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8711500727541 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 25            |


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Pouzdro – EAN/UPC | 8711500727558 |
|-------------------|---------------|

### Rozměrové výkresy



| Product                      | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-D Colored 36W Blue 1SL/25 | 28,0 mm | 1 199,4 mm | 1 206,5 mm | 1 204,1 mm | 1 213,6 mm |

### Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

