



TL-D Cor

TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

Esta lâmpada TL-D (diâmetro do tubo de 26 mm) ajuda a criar atmosferas e efeitos especiais e a atrair a atenção através da utilização de luz vermelha, verde, azul e amarela. Além de utilizar as cores específicas, é igualmente possível misturar as cores para criar luz branca. Esta lâmpada oferece uma emissão de luz elevada, graças à utilização de póls básicos. As áreas de aplicação incluem lojas e salões de exposição, bares e restaurantes, zonas de demonstração, iluminação de sinais e lojas de entretenimento.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	15.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	180
Fluxo Luminoso	960 lm
Designação da cor	Azul (B)
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	36,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,440 A
Tensão (Nom.)	103 V
Tensão (Nom.)	103 V

Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T8
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	13,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	45 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25
Nome do produto completo	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25
Código do produto completo	871150072754140
Código de encomenda	72754140

TL-D Cor

N.º material (12NC)	928048501805
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500727541
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25


EAN/UPC – Caso	8711500727558
----------------	---------------

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

