



# MASTER TL-D Food

## MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25

De TL-D Food-lamp laat vlees- en bakkerijproducten er vers en smakelijk uitzien. Hij kan worden toegepast voor verlichting van levensmiddelen slagerijen, bakkers, supermarkten enz.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	79
Lichtstroom (nom.)	1750 lm
Kleuraanduiding	Voedsel
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	90 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	85 %
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3800 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	49 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	74

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Lampstroom (nom.)	0,440 A
Spanning (nom.)	103 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikhoud (Hg) (nom.)	5,0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	43 kWh


  

Productgegevens	
Volledige productcode	871150070622540
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500706225
Bestelcode	70622540
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	928048502043
Netto gewicht (per stuk)	135,000 g
ILCOS Code	FD-36/38/2A-E-G13

### Waarschuwingen en veiligheid

# MASTER TL-D Food

## Maatschets





### Product

MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

### TL-D Food 36W/79



## Fotometrische gegevens



### Lichtkleur /79

### Lichtkleur /79

## Levensduur




### LDLE\_TL-DFOOD\_0002-Life expectancy diagram

### LDLE\_TL-DFOOD\_0001-Life expectancy diagram

## MASTER TL-D Food

### Levensduur



LDLM\_TL-DFOOD\_0001-Lumen maintenance diagram

