



# MASTER TL-D Food

## MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25

TL-D Food får kött- och bageriprodukter att se fräschare och mer aptitliga ut. Den kan användas för belysning av livsmedel i slakterier, bagerier, stormarknader osv.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	20000 h

### Ljusteknik

Färgkod	79
Ljusflöde (nom)	1750 lm
Färgbeteckning	Chark
Bibehållet ljusflöde 2 000 tim (nom)	90 %
Bibehållet ljusflöde 5 000 tim (nom)	85 %
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	49 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	74

### Drift och elektricitet

Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Lampström (nom)	0,440 A
Spänning (nom)	103 V

### Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

### Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	B
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	5,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	43 kWh


### Produktdata

Fullständig produktkod	871150070622540
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25
EAN/UPC – Produkt	8711500706225
Beställningsnummer	70622540
E-nummer	8344064
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	928048502043
Nettovikt (stycke)	135,000 g
ILCOS kod	FD-36/38/2A-E-G13

### Varning och Säkerhet

# MASTER TL-D Food

## Måttskiss





### Product

MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

### TL-D Food 36W/79



## Fotometriska data



### Ljutfärg /79

### Ljutfärg /79

## Livslängd




### LDLE\_TL-DFOOD\_0002-Life expectancy diagram

### LDLE\_TL-DFOOD\_0001-Life expectancy diagram

## MASTER TL-D Food

### Livslängd



LDLM\_TL-DFOOD\_0001-Lumen maintenance diagram

