



TL-D Standard Colour

TL-D 36W/33-640 1SL/25

Zářivky TL-D Standard (průměr trubice 26 mm) vytvářejí světelnou atmosféru od teple bílého až po studené denní světlo. Zářivky se střední účinností a barevným podáním.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Údaje o produktu

Obecné informace		Řízení a stmívání	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Stmívatelné	Ano
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13 000 h		
Světelně technické		Mechanické a materiály	
Kód barvy	33-640	Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Světelný tok	2 850 lm		
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Certifikace a použití	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4100 K	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,0 mg
Index podání barev (CRI)	63	Spotřeba energie kWh/1000 h	43 kWh
Provozní a elektrické		Označení a balení	
Spotřeba energie	36,0 W	Objednávací název produktu	TL-D 36W/33-640 1SL/25
Proud zdroje (jmen.)	0,440 A	Celý název výrobku	TL-D 36W/33-640 1SL/25
Napětí (jmen.)	103 V	Full EOC	872790081582500
Napětí (jmen.)	103 V	Objednávací kód	81582500
		Číslo materiálu (12NC)	928048503351
		Číslování SAP – počet v balení	1
		EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900815825
		Číslování SAP – balení v krabici	25

TL-D Standard Colour


Pouzdro – EAN/UPC	8727900815832
-------------------	---------------

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/33-640 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W/33-640 1SL/25

Životnost




Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/33-640 1SL/25



Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/33-640 1SL/25

TL-D Standard Colour

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 36W/33-640 1SL/25

