



TL-D Blacklight Blue

TL-D 36W BLB 1SL/25

Světelné zdroje TL-D/08 Blacklight Blue jsou nízkotlaké rtuťové zářivky. Jejich vnitřní obal je potažen luminoforem vyzařujícím dlouhé vlny UV vyvolávající luminiscenční jevy.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h
Životnost (jmen.)	12 000 h
Světelně technické	
Kód barvy	108 [08 lead free glass]
Barevné konstrukce	Blacklight Blue
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	36 W
Proud zdroje (jmen.)	0,44 A
Napětí (jmen.)	103 V
Napětí (jmen.)	103 V
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T26 [T 26 mm]
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,0 mg

UV záření	
UV-A záření za 100 h (IEC)	9,5 W
Označení a balení	
Objednací název produktu	TL-D 36W BLB 1SL/25
Celý název výrobku	TL-D 36W BLB 1SL/25
Full EOC	871150095115140
Objednací kód	95115140
Číslo materiálu (12NC)	928048510805
Místní kód	TLD36108
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500951151
Číslování SAP – balení v krabici	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500951168


TL-D Blacklight Blue

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W BLB 1SL/25

