



TUV TL & TL-D

TUV 36W SLV/6

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок эксплуатации (ном.)	9 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	TUV
Обозначение цвета	- [Не указано]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	15 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	36 В
Ток лампы (ном.)	0,44 А
Напряжение (ном.)	103 Вт
Напряжение (ном.)	103 Вт
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T26

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg
УФ-излучение	
Излучение УФ-С после 100 ч	16,4 В
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TUV 36W SLV/6
Полное название продукта	TUV 36W SLV/6
Полный код продукта	871150061854210
Код заказа	928048604003
Материал № (12NC)	928048604003
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500618542
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8711500618559


TUV TL & TL-D

Чертеж размеров

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 36W SLV/6	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36W SLV/6

