

**PHILIPS**

**Lighting**



# TL-D Couleur

## TL-D Colored 58W Red 1SL/25

Cette lampe TL-D (diamètre de tube de 26 mm) contribue à créer des ambiances et des effets particuliers ou à attirer l'attention grâce à la lumière rouge, verte, bleue et jaune. En plus d'utiliser des couleurs spécifiques, il est également possible de mélanger les couleurs pour créer une lumière blanche. Cette lampe offre un flux lumineux élevé, grâce à l'utilisation de poudres de base. Parmi les applications figurent les magasins et les show-rooms, les bars et les restaurants, les espaces de démonstration, l'éclairage des panneaux de signalisation et les magasins de loisirs.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit


Informations générales		Commandes et gradation	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15.000 h		
Données techniques de l'éclairage			Mécanique et boîtier
Code couleur	150	Forme de la lampe	T8
Flux lumineux	75 lm		
Désignation de la couleur	Rouge (HO)		
Fonctionnement et électricité			Approbation et application
Consommation électrique	58,5 W	Taux de mercure (Hg) (nom.)	13,0 mg
Courant lampe (nom.)	0,670 A	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	82 kWh
Tension (nom.)	111 V		
Tension (nom.)	111 V		
Données du produit			
Nom du produit de la commande	TL-D Colored 58W Red 1SL/25		
Nom de produit complet	TL-D Colored 58W Red 1SL/25		
Code EOC	871150095445940		
Code de commande	8711500954459		

## TL-D Couleur

Code 12NC	928049001505
Code de commande local	TLD58W15RED
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500954459


Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500954466

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

### Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 58W Red 1SL/25

