



TL-D Colored

TL-D Colored 58W Red 1SL/25

Denna TL-D-ljuskälla (rördiameter 26 mm) hjälper till att skapa särskilda effekter och stämningar eller skapa uppmärksamhet med hjälp av rött, grönt, blått och gult ljus. Förutom de specifika färgerna är det också möjligt att blanda färgerna för att skapa vitt ljus med högt ljusflöde. Användningsområden inkluderar butiker och visningslokaler, barer och restauranger, demonstrationsutrymmen, skyltbelysning och underhållningsbutiker.

Produktdata


Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	12000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
Ljusteknik	
Färgkod	150
Ljusflöde (nom)	75 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	75 lm
Färgbeteckning	Röd (HO)
LLMF 2 000 tim specificerat	98 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	58.5 W
Lampström (nom)	0.670 A
Spänning (nom)	111 V
Temperatur	
Temperatur (nom)	25 °C

Varning och Säkerhet

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	E
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	13,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	82 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150095445940
Beställningsproduktnamn	TL-D Colored 58W Red 1SL/25
EAN/UPC – Produkt	8711500954459
Beställningsnummer	95445940
E-nummer	8344032
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	928049001505
Nettovikt (stycke)	167,000 g

TL-D Colored



Måttskiss



TL-D 58W/150 Red

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

Fotometriska data



Ljussfärg /150 TL-D

