

# TL-D Colored

## TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

Denna TL-D-ljuskälla (rördiameter 26 mm) hjälper till att skapa särskilda effekter och stämningar eller skapa uppmärksamhet med hjälp av rött, grönt, blått och gult ljus. Förutom de specifika färgerna är det också möjligt att blanda färgerna för att skapa vitt ljus med högt ljusflöde. Användningsområden inkluderar butiker och visningslokaler, barer och restauranger, demonstrationsutrymmen, skyltbelysning och underhållningsbutiker.

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om det skulle inträffa rekommenderar vi att vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna handskar. Lägg delarna i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem till närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

| Allmän information                |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Sockel                            | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Livslängd vid 50 % bortfall (nom) | 15 000 h                        |
| Ljusteknik                        |                                 |
| Färgkod                           | 160                             |
| Ljusflöde                         | 2 250 lm                        |
| Färgbeteckning                    | Gul                             |
| Drift och elektricitet            |                                 |
| Effektförbrukning                 | 58,5 W                          |
| Lampström (nom)                   | 0,670 A                         |
| Spänning (nom)                    | 111 V                           |
| Spänning (nom)                    | 111 V                           |


| Styrenheter och dimring         |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Dimbar                          | Ja                             |
| Mekanik och armaturhus          |                                |
| Lampform                        | T8                             |
| Användning och godkännande      |                                |
| Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)   | 13,0 mg                        |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 70 kWh                         |
| Produktdata                     |                                |
| Beställningsproduktnamn         | TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 |
| Fullständigt produktnamn        | TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 |
| Full EOC                        | 871150095447340                |
| Beskrivning av lokal kod        | 8344034                        |
| Beställningsnummer              | 928049001605                   |

## TL-D Colored

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Materialnummer (12NC)               | 928049001605  |
| Lokal kod                           | 8344034       |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/fodral            | 8711500954473 |


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 25            |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8711500954480 |

### Måttskiss



| Product                        | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | 28,0 mm | 1 500,0 mm | 1 507,1 mm | 1 504,7 mm | 1 514,2 mm |

### Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

