



TL-D Colored

TL-D Colored 58W Green 1SL/25

Denna TL-D-ljuskälla (rördiameter 26 mm) hjälper till att skapa särskilda effekter och stämningar eller skapa uppmärksamhet med hjälp av rött, grönt, blått och gult ljus. Förutom de specifika färgerna är det också möjligt att blanda färgerna för att skapa vitt ljus med högt ljusflöde. Användningsområden inkluderar butiker och visningslokaler, barer och restauranger, demonstrationsutrymmen, skyltbelysning och underhållningsbutiker.


Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	12000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	20000 h
Ljusteknik	
Färgkod	170
Ljusflöde (nom)	6750 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	6750 lm
Färgbeteckning	Grön (G)
LLMF 2 000 tim specificerat	90 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	58,5 W
Lampström (nom)	0,670 A
Spänning (nom)	111 V
Temperatur	
Temperatur (nom)	25 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,7 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	67 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150095449740
Beställningsproduktnamn	TL-D Colored 58W Green 1SL/25
EAN/UPC – Produkt	8711500954497
Beställningsnummer	95449740
E-nummer	8344036
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	928049001705
Nettovikt (stycke)	167,000 g

TL-D Colored


Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
Green 1SL/25					

TL-D 58W/170 Green

Fotometriska data



TL-DCOL 170

