



TL-D Colored

TL-D Colored 58W Blue 1SL/25

Zářivky TL-D (průměr trubice 26 mm) pomáhají vytvářet speciální efekty a atmosféru a přilákat pozornost využitím červeného, zeleného, modrého a žlutého světla. Kromě použití konkrétních barev je také možné jejich smícháním vytvořit bílé světlo. Tyto světelné zdroje nabízejí díky použití základních luminoforů vysoký světelný tok. Mezi oblasti použití patří obchody a výstavní prostory, bary a restaurace, předváděcí plochy, reklamní osvětlení a obchody se zábavním zbožím.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Řízení a stmívání	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Stmívatelné	Ano
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h	Mechanické a materiály	
Světelně technické		Tvar žárovky	T8
Kód barvy	180	Certifikace a použití	
Světelný tok	1 600 lm	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	13,0 mg
Barevné konstrukce	Modrá (B)	Spotřeba energie kWh/1000 h	71 kWh
Provozní a elektrické		Označení a balení	
Spotřeba energie	58,5 W	Objednací název produktu	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25
Proud zdroje (jmen.)	0,670 A	Celý název výrobku	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25
Napětí (jmen.)	111 V	Full EOC	871150095451040
Napětí (jmen.)	111 V	Objednací kód	95451040
		Číslo materiálu (12NC)	928049001805

TL-D Colored

Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500954510
Číslování SAP – balení v krabičce	25


Pouzdro – EAN/UPC	8711500954527
-------------------	---------------

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – TL-D Colored 58W Blue 1SL/25

