



TL-D Colored

TL-D Colored 58W Blue 1SL/25

Ta świetlówka TL-D (o średnicy rury 26 mm) pomaga tworzyć specjalne efekty i nastroje albo przyciągać uwagę za pomocą czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego światła. Można oświetlać obiekty kolorowym światłem lub zmieszać kolory tak, by powstało światło białe. Użycie proszków pozwoliło uzyskać bardzo mocny strumień świetlny. Lampy można używać w sklepach, salonach wystawowych, barach, restauracjach, na stoiskach demonstracyjnych, do oświetlania znaków/szyldów oraz w sklepach z artykułami rozrywkowymi.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	12000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	180
Strumień świetlny (Nom)	1600 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1600 lm
Oznaczenie koloru	niebieska (B)
LLMF 2000 h (znamionowo)	95 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	58.5 W
Prąd lampy (Nom)	0,670 A
Napięcie (Nom)	111 V

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	25 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak


Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	C
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	13,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	71 kWh

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871150095451040
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25
EAN/UPC-produkt	8711500954510
Kod zamówienia	95451040
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr. (12NC)	928049001805
Waga netto (szt.) SAP	167,000 g

TL-D Colored

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia



Rysunki techniczne



TL-D 58W/180 Blue

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

Dane fotometryczne



Barwa Światła TL-D /180

