



# MASTER TL-D 79er Lichtfarbe

## MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25

Die MASTER TL-D Food Lampe mit 26 mm Röhrendurchmesser eignet sich für eine ansprechende und verkaufsfördernde Präsentation von Lebensmitteln, wie Obst, Gemüse, Fleisch- und Bäckereiprodukten. Die Produkte erscheinen besonders frisch und lecker.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen            |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Sockel                              | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 15.000 Stunde(n)                |
| Lichttechnische Daten               |                                 |
| Farbcode                            | 79                              |
| Lichtstrom                          | 2.800 lm                        |
| Lichtfarbe                          | Lebensmittel                    |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)     | 3800 K                          |
| Nennlichtausbeute (nom.)            | 48 lm/W                         |
| Farbwiedergabeindex (CRI)           | 74                              |
| Betrieb und Elektrik                |                                 |
| Energieverbrauch                    | 58,5 W                          |
| Lampenstrom (Nom)                   | 0,670 A                         |


| Spannung (Nom)                  | 111 V                          |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Spannung (Nom)                  | 111 V                          |
| Lichtregelung und Dimmen        |                                |
| Dimmbar                         | Ja                             |
| Mechanik und Gehäuse            |                                |
| Kolbenform                      | T8                             |
| Genehmigung und Anwendung       |                                |
| Quecksilbergehalt (Nom)         | 5,0 mg                         |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 69 kWh                         |
| Produktdaten                    |                                |
| Bestell-Produktname             | MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25 |

# MASTER TL-D 79er Lichtfarbe

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25 |
| Gesamt-Produktcode             | 871150070623240                |
| Bestellcode                    | 70623240                       |
| Material-Nr. (12NC)            | 928049002043                   |
| Anzahl pro Verpackung          | 1                              |


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8711500706232 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 25            |
| EAN Umverpackung                | 8711500613165 |

## Abmessungsskizzen




| Product                        | D (max) | A (max)  | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|--------------------------------|---------|----------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25 | 28 mm   | 1.500 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25

## Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25

## MASTER TL-D 79er Lichtfarbe

### Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25

