



TL-D Standardfarben

TL-D 58W/54-765 1SL/25

Leuchtstofflampe mit 26 mm Durchmesser. Alternativen: MASTER TL-D Eco, MASTER TL-D Super 80, MASTER TL-D Xtra/Xtreme oder MASTER TL-D Reflex, welche durch eine längere Lebensdauer und/oder Energieersparnis Betriebskosten senken

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtregelung und Dimmen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Dimmbar	Ja
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	13.000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Farbcode	54-765	Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Lichtstrom	4.000 lm	Genehmigung und Anwendung	
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Quecksilbergehalt (Nom)	5,0 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6200 K	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	68 kWh
Farbwiedergabeindex (CRI)	72	Produktdaten	
Betrieb und Elektrik		Bestell-Produktname	TL-D 58W/54-765 1SL/25
Energieverbrauch	58,5 W	Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-D 58W/54-765 1SL/25
Lampenstrom (Nom)	0,670 A	Gesamt-Produktcode	871150095051240
Spannung (Nom)	111 V	Bestellcode	95051240
Spannung (Nom)	111 V	Material-Nr. (12NC)	928049005422
		Anzahl pro Verpackung	1

TL-D Standardfarben

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500950512
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500950529


Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 58W/54-765 1SL/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour - TL-D 58W/54-765 1SL/25

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - TL-D 58W/54-765 1SL/25

Life Expectancy Diagram - TL-D 58W/54-765 1SL/25

TL-D Standardfarben

Lebensdauer

Lumen Maintenance Diagram - TL-D 58W/54-765 1SL/25

