



# TUV T8

## TUV 55W HO 1SL/6

As lâmpadas TUV T8 são lâmpadas UVC (germicidas) de extremidade dupla utilizadas em unidades profissionais de desinfecção de água e ar. As lâmpadas TUV T8 proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema. Além disso, apresentam uma vida útil longa e fiável, o que permite o planeamento antecipado da manutenção.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Principal aplicação	Disinfection
Vida útil (Nom.)	9000 h
Descrição do sistema	High Output (HO)
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	TUV
Designação da cor	- [ Não especificado]
Depreciação na vida útil	10 %
Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	54 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,77 A
Tensão (Nom.)	86 V
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg

UV	
Radiação UV-C	17,5 W
Dados do produto	
Código do produto completo	871150061866510
Nome de produto da encomenda	TUV 55W HO 1SL/6
EAN/UPC – Produto	8711500618665
Código de encomenda	61866510
Local Code	70141
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
N.º material (12NC)	928049504003
Peso líquido (Peça)	134,900 g


## TUV T8

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.


### Desenho dimensional

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 55W HO 1SL/6	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm




TUV TL-D 55W HO

### Dados fotométricos



XDPB\_XUTUVTLD-Spectral power distribution B/W



XDPO\_XUTUVTLD-Spectral power distribution Colour

