# Purificación aire y agua

## TUV TL-D 95W HO SLV/25

As lâmpadas TUV T8 são lâmpadas UVC (germicidas) de extremidade dupla utilizadas em unidades profissionais de desinfecção de água e ar. As lâmpadas TUV T8 proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema. Além disso, apresentam uma vida útil longa e fiável, o que permite o planeamento antecipado da manutenção.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

| Informações gerais | |
|---|---|
| **Casquilho** | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| **Vida útil (Nom.)** | 8.000 h |

| Caraterísticas técnicas da luz | |
|---|---|
| **Código da cor** | TUV |
| **Designação da cor** | - [Não especificado] |
| **Depreciação na vida útil** | 15 % |

| Funcionamento e caraterísticas elétricas | |
|---|---|
| **Consumo de Energia** | 60 W |
| **Corrente de lâmpada (Nom.)** | 0,620 A |
| **Tensão (Nom.)** | 124 V |
| **Tensão (Nom.)** | 124 V |

| Características mecânicas e compartimento | |
|---|---|
| **Formato da lâmpada** | T26 [T 26 mm] |

| Aprovação e aplicação | |
|---|---|
| **Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)** | 8,0 mg |

| UV | |
|---|---|
| **Radiação UV-C às 100 h** | 22,5 W |

| Dados do produto | |
|---|---|
| **Nome de produto da encomenda** | TUV TL-D 95W HO SLV/25 |
| **Nome do produto completo** | TUV TL-D 95W HO SLV/25 |

## Purificación aire y agua

| | |
|---|---|
| **Código do produto completo** | 871150089392540 |
| **Código de encomenda** | 89392540 |
| **N.º material (12NC)** | 928049804006 |
| **Numerador – Quantidade por embalagem** | 1 |
| **EAN/UPC - Produto/caixa** | 8711500893925 |

| | |
|---|---|
| **Numerador – Embalagens por caixa exterior** | 25 |
| **EAN/UPC - Caso** | 8711500893932 |

### Desenho dimensional




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| TUV TL-D 95W HO SLV/25 | 28 mm | 1.500 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |

### Dados fotométricos




**Spectral Power Distribution Colour - TUV TL-D 95W HO SLV/25**

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.