



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

Kompakt, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia kisülőcsöves fémhalogén reflektorlámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű fehér fényt ad

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja
- A kapcsolóberendezésnek elhasználadásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Kapcsolási ciklus	1 350
Fényárammérés referencia	Narrow Cone
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h

Technikai adatok	
Színkód	930 [CCT of 3000K]
Sugárzási szög (névleges)	10 fok
Fényáram	2 050 lm
Fényerősség (névleges)	23 000 cd
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,434
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,398

Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	60 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	91
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	80 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	2 050 lm

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	39,1 W
Felfutási idő 60%-os fényáramig	120 s
Feszültség (névleges)	88 V
Feszültség (névleges)	88 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

MASTERColour CDM-R Elite


Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	PAR20 [PAR 2,5 hüvelyk/63 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	4,7 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	4,7 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	40 kWh
EPREL-regisztrációs szám	473303
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

Méretezett rajza


Teljes terméknev	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D
Full EOC	871829165155000
Rendelési kód	65155000
Cikkszám (12NC)	928050200630
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291651550
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291651567

Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D	65 mm	95 mm

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

MASTERColour CDM-R Elite

Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

