



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

Compacte keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Schakelcyclus	1.350
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	10 graden
Lichtstroom	2.050 lm
Lichtsterkte (nom.)	23.000 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominiaal)	0,434
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominiaal)	0,398
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	60 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	91
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	80 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	2.050 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	39,1 W
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s
Spanning (nom.)	88 V
Spanning (nom.)	88 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder

MASTERColour CDM-R Elite

Lampvorm	PAR 20 [PAR 63 mm]
----------	--------------------

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	4,7 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
EPREL-registratienummer	473303

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D
Volledige productnaam	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D


Full EOC	871829165155000
Bestelcode	65155000
Materiaalnr. (12NC)	928050200630
Lokale code	CDMRE35W30P20L1
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291651550
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291651567

Maatschets




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D	65 mm	95 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

MASTERColour CDM-R Elite

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

