



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyladowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami
- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Cykl Przelączania	1 350
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	10 °
Strumień Świetlny	2 050 lm
Światłość (Nom)	23 000 cd
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,434
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,398

Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	60 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	91
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	80 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	2 050 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	39,1 W
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	120 s
Napięcie (Nom)	88 V
Napięcie (Nom)	88 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

MASTERColour CDM-R Elite

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	PAR20 [PAR 2,5 cala/63 mm]

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	4,7 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	473303

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D
------------------------------	--------------------------------------


Pełna nazwa produktu	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D
Full EOC	871829165155000
Kod zamówienia	65155000
Materiał Nr (12NC)	928050200630
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291651550
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8718291651567

Rysunki techniczne




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D	65 mm	95 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

MASTERColour CDM-R Elite

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

