



MASTERColour CDM Refleitora



MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

Lâmpada reflectora compacta de descarga de iodetos metálicos em cerâmica, com longa duração e eficiência muito elevada, que produz uma luz branca viva e brilhante com uma elevada restituição cromática

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electrónico
- O mecanismo de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)

Dados do produto

Informações gerais		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	
Casquilho	E27 [E27]		60 lm/W
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]	Color rendering index (CRI)	91
Ciclo de comutação	1.350	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	80 %
Referência de medição de fluxo	Narrow Cone	Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	2.050 lm
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	15.000 h	Funcionamento e características elétricas	
Caraterísticas técnicas da luz		Consumo de Energia	39,1 W
Código da cor	930 [CCT of 3000K]	Tempo de aquecimento até 60% de luz	120 s
Ângulo do feixe (Nom.)	10 °	Tensão (Nom.)	88 V
Fluxo Luminoso	2.050 lm	Tensão (Nom.)	88 V
Intensidade luminosa (Nom.)	23.000 cd	Controlos e regulação	
Designação da cor	Branco quente (WW)	Regulável	Não
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,434	Características mecânicas e compartimento	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,398	Acabamento da lâmpada	Transparente
Temperatura de cor correlacionada	3000 K		

MASTERCLOUR CDM Refletora

Formato da lâmpada	PAR20 [PAR 2,5 polegadas/63 mm]
--------------------	---------------------------------

Aprovação e aplicação

Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	4,7 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,7 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	40 kWh
Número de registo EPREL	473303


Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D
------------------------------	--------------------------------------

Nome do produto completo	MASTERCLOUR CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D
--------------------------	---


Código do produto completo	871829165155000
Código de encomenda	65155000
N.º material (12NC)	928050200630
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291651550
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718291651567

Desenho dimensional




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D	65 mm	95 mm

Dados fotométricos





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

MASTERColour CDM Refletora

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

