MASTERColour CDM-R Elite

MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Cycle d'allumage	1 350
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	30 degré(s)
Flux lumineux	2 100 lm
Intensité lumineuse (nom.)	6 500 cd
Couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée trichromatique x (nominale)	0,434
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,398
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	61 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	91
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	80 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	2 100 lm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	39,1 W
Temps de chauffe à 60 %	120 s
Tension (nom.)	88 V
Tension (nom.)	88 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	PAR20

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G

MASTERColour CDM-R Elite

Taux de mercure (Hg) (max.)	4,7 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	40 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473304

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
Nom de produit complet	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Full EOC	871829165157400
Code de commande	928050300630
Code 12NC	928050300630
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291651574
Conditionnement par carton	12
EAN/UPC - Boîte	8718291651581

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	65 mm	95 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.