



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Kompakt, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia kisülősöves fémhalogén reflektorlámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű fehér fényt ad

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	E27 [E27]
Működési helyzet	UNIVERSAL [Tetszőleges]
Élettartam az 5%-os meghibásodási arányig (névleges)	9000 h
Élettartam a 10%-os meghibásodási arányig (névleges)	5500 h
Élettartam a 20%-os meghibásodási arányig (névleges)	12000 h
Élettartam a 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15000 h
Kapcsolási ciklus	1350X

Technikai adatok	
Színkód	930 [3000 K korrelált színhőmérséklet]
Sugárzási szög (névleges)	30 °
Technikai sugárzási szög	28,5 °
Fényerősség (névleges)	6500 cd
A fényugár leírása	szélesen sugárzó [Flood]
Színmegjelölés	meleg fehér (WW)

Fényáram-megmaradás, 12 000 óra (névleges)	82 %
Fényáram-megmaradás, 2000 óra (névleges)	94 %
Fényáram-megmaradás, 4000 óra (névleges)	90 %
Tervezett fény mennyiség-középtérték	2040 lm
A színérték X koordinátája (névleges)	0,437
A színérték Y koordinátája (névleges)	0,400
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	61 lm/W
Színvisszaadási index (minimum)	88
Színvisszaadási index (névleges)	91
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	80 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	2100 lm

Működtetés és elektronika	
Teljesítmény (névleges)	39.0 W
Gyújtási tápfeszültség (minimum)	198 V
Újragyújtási idő (perc) (maximum)	15 min
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	120 s
Gyújtási idő (maximum)	30 s

MASTERColour CDM-R Elite

Feszültség (maximum)	96 V
Feszültség (minimum)	80 V
Feszültség (névleges)	88 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő	srsz
90%-os bemelegedési idő (maximum)	3 min

Mechanika és tokozás

Fényforrás formája	Víztisza
--------------------	----------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági címke (EEL)	A
Higanytartalom (Hg) (névleges)	4,7 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	43 kWh

A világítótest kialakításának feltételei

Fényforrás hőmérséklet (max)	300 °C
------------------------------	--------


A foglalat hőmérséklete (maximum)	200 °C
-----------------------------------	--------

Termékadatok

Teljes termék kód	871829165157400
A termék megrendelési neve	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
EAN/UPC - termék	8718291651574
Rendelési kód	65157400
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	12
Anyagszám (12NC)	928050300630
Nettó tömeg (darab)	0,112 kg
ILCOS Code	MRS/UB-35/930-H- E27-63.5/96/30

Figyelmeztetések és biztonság



Méretezett rajza



CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	65 mm	95 mm

Fotometriai adatok



MASTERColour CDM-R Elite

Élettartam

