



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Kompakt, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia kisülőcsöves fémhalogén reflektorlámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű fehér fényt ad

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Kapcsolási ciklus	1 350
Fényárammérés referencia	Narrow Cone
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h

Technikai adatok	
Színkód	942 [CCT of 4200K]
Sugárzási szög (névleges)	30 fok
Fényáram	4 500 lm
Fényerősség (névleges)	13 500 cd
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,371
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,366

Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4200 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	71 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	92
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	75 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	4 500 lm

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	73,2 W
Felfutási idő 60%-os fényáramig	120 s
Feszültség (névleges)	90 V
Feszültség (névleges)	90 V


Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

MASTERColour CDM-R Elite

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	PAR30L
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	6,6 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	6,5 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	74 kWh
EPREL-regisztrációs szám	473305
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D



Teljes terméknév	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829165167300
Rendelési kód	65167300
Cikkszám (12NC)	928053000630
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291651673
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291651680

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Fotometriai adatok





Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

